

wave



DESCRIPCION:

Wave es un dispositivo para estimulación de clítoris a través de ondas sónicas en lugar de las clásicas vibraciones. Estas ondas rebotan en el propio dispositivo y llegan hasta tu cuerpo para estimularlo sin necesidad de contacto directo con el clítoris.

Wave es a su vez estimulante y terapéutico. La tecnología sónica del dispositivo se ha adaptado para su uso terapéutico. Cada uno de sus patrones está pensado para la mejora de la salud sexual femenina, convirtiéndolo en un aliado perfecto en varios tratamientos relacionados con la salud íntima: atrofia vaginal, vulvodinia,, dispareunia, sequedad, hipertono de pelvis, anorgasmia, dolor e hipersensibilidad y dificultad para alcanzar el orgasmo, así como en la mejora del tono y fortalecimiento del suelo pélvico

Ofrece 17 modos distintos de estimulación sónica que se cambian fácilmente utilizando el botón ON/OFF (iluminación roja). En modos 1-2-3-4 se pueden seleccionar 3 niveles diferentes de intensidad (Baja, media y alta) utilizando los botones +o -. (iluminación azul).

DETALLES:

Tamaño reducido (79mm)

Ligero, solo 92gr.

Diseño discreto.

Silencioso, menos de 50db

Ergonómico. Se adapta a tu anatomía.

Fabricado en silicona de grado médico extremadamente suave.

Fácil de limpiar.

Intuitivo. Fácil de manejar. Botonera iluminada con opción de subir y bajar intensidad en los modos con esta opción (1,2,3,4)

Resistente al agua.

17 rutinas diferentes. (9 modos diferentes y 3 intensidades (modos del 1 al 4)) para tener experiencias nuevas con cada uno.

Relieves dibujados en los laterales para facilitar su agarre y evitar el deslizamiento.



wave

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DIRECCIONES Y ADVERTENCIAS

Te recomendamos siempre que antes y después de cada uso lo laves muy bien con agua tibia y jabón neutro durante al menos 30 segundos. Puedes secarlo con una toalla que no deje residuos o dejarlo secar al aire.

Si utilizas algún lubricante, recomendamos que sea algún hidratante íntimo con base de agua (el Hidratante íntimo Aloe Vera-Camomila no mancha, no deja residuos y es fácil de limpiar). No utilizar con lubricante de silicona, aceites o vaselinas para no dañar la superficie.

Mantener tu wave en un lugar seco. No lo espongas a calor extremo y no lo dejes mucho tiempo bajo exposición solar. Guardar de manera individual en su bolsa transpirable confeccionada a base de algodón orgánico.

Material: Silicona de grado médico

Medidas: 37mm x 59,5mm x 77mm

Diámetro de la boquilla: 14mm

Peso: 92gr

Flexibilidad: rígido

Tipo de controlador: Botonera on/off, (luz roja) más intensidad, menos intensidad (luz azul)

Silencioso: <50db.

Resistente al agua

17 rutinas diferentes. (9 modos diferentes y 3 intensidades (modos del 1 al 4)) para tener experiencias nuevas con cada uno.

Alimentación: Batería de litio

Voltaje de entrada: 5V

Corriente de entrada: 1-2A

